



TECHNISCHES DATENBLATT

SHA

Hydroalkoholische Lösung auf Ethylalkoholbasis, die speziell für die Desinfektion der Hände durch Reibung entwickelt wurde. Basierend auf der Rezeptur der Weltgesundheitsorganisation (englisch World Health Organization, WHO) und durch den französischen Ministerialerlass vom 27. März 2020 empfohlen.

ZUSAMMENSETZUNG:

- 96 % Ethanol (CAS-Nr. 64-17-5)
- Wasserstoffperoxid
- Glycerin (oder Glyzerol)

FLÜSSIGKEITSEIGENSCHAFTEN:

- Farblose Flüssigkeit
- Alkoholgehalt in der Lösung: 77 % (w/w)
- Volumengewicht: etwa 0,86 g/cm³
- pH-Wert bei 20 °C: 6 bis 7
- Viskosität bei 20 °C: etwa 100-200 mPa/s

GEBRAUCHSHINWEISE:

- Verwendung bei Umgebungstemperatur.

Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.

Das Protokoll der Handhygiene mit einer hydroalkoholischen Lösung sieht eine sehr genaue Abfolge vor:

- Saubere und trockene Hände, und, sofern keine Gegenanzeigen vorliegen,
- etwa 3 ml Hydroalkohollösung in die hohle Hand geben.
- Die SHA-Lösung auf beide Hände auftragen und dann reiben, bis beide Hände trocken sind. Es ist nicht zu vergessen, das Produkt zwischen den Fingern und auf die Daumen aufzutragen:
 - Handfläche auf Handfläche.
 - Die rechte Handfläche über den linken Handrücken und umgekehrt.
 - Handfläche auf Handfläche mit verschränkten, gespreizten Fingern.
 - Die Handfläche über den Handrücken der anderen Hand, wobei die Finger ineinandergreifen.
 - Den rechten Daumen in der geschlossenen linken Handfläche kreisend reiben und umgekehrt.
 - Die Fingerkuppen der rechten Hand in der linken Handfläche kreisend reiben und umgekehrt.
 - Die rechte Handkante und umgekehrt.
 - Das rechte Handgelenk, dann das linke Handgelenk.

Die Dauer dieses Ablaufes bis zur vollständigen Trocknung der Hände kann bei bis zu 30 Sekunden liegen. Ein kräftiges Einreiben mit dem Desinfektionsmittel ermöglicht ein wirksames Eindringen der Weichmacher (Glyzerin) und bietet somit einen effektiven Schutz der Haut.

LAGERUNG:

- Der Behälter ist gut verschlossen an einem kühlen und belüfteten Ort aufzubewahren. Von Flammen oder Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

Lagerfähigkeit: 2 Jahre bei Lagerung im ungeöffneten Originalkarton bei einer Temperatur von 15 °C bis 25 °C.

HINWEIS:

Angesichts der großen Vielfalt an Untergründen und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor jedem Einsatz prüfen.

Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden. Eine rechtlich verbindliche Garantie bzw. Zusicherung bestimmter Eigenschaften und Leistungen besteht nicht. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Alle technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden regelmäßig auf unserer Website www.hexis-graphics.com aktualisiert. Dort finden Sie auch unsere AGB in der jeweils gültigen Fassung.